

# Жилет для девочки ПД-4640

# Жилет для девочки ПД-4640

**Таблица измерений в готовом виде на модель  
ПД- 4640-24 Жилет для девочки младшей школьной группы**

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Уработ-ка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			60	64	68	72		мужск. женск. подр.	ясел. дошк. шк.
1	<b>Длина спинки.</b> Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания капюшона до низа	Готовый вид изделия				1,7	1,5	0,8	
		<b>122</b>	49,5						
		<b>128</b>		51,5					
		<b>134</b>		53,5	53,5				
		<b>140</b>		55,5	55,5				
		<b>146</b>			57,5				57,5
					59,5				
2	<b>Длина переда.</b> Измерять вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	Готовый вид изделия				3,1	1,5	0,8	
		<b>122</b>	48,9						
		<b>128</b>		51,1					
		<b>134</b>		53,1	53,3				
		<b>140</b>		55,1	55,3				
		<b>146</b>			57,3				57,5
					59,5				
3	<b>Ширина изделия на уровне линии талии (для мальчиков подр. группы).</b> Измерять по линии талии между боковыми сгибами или от середины переда до середины спинки в застегнутом виде	Готовый вид изделия				1,6	1,0	0,7	
		<b>122</b> - <b>152</b>	-	-	-				-
4	<b>Ширина изделия на уровне линии низа</b> Измерять между боковыми сгибами или от середины переда до середины спинки по прямой линии в застегнутом виде	Готовый вид изделия				1,5	1,0	0,7	
		<b>122</b> - <b>152</b>	42,0	44,0	46,0				48,0
5	<b>Ширина спинки в</b>	Готовый вид изделия				1,3	0,5	0,5	

	<b>самом узком месте</b> Измерять между швами обтачивания пройм ( 3см выше строчки)	<b>122</b> - <b>152</b>	29,0	30,0	31,0	32,0			
№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Уработ-ка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			<b>60</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>72</b>		мужск женск. подр.	ясел. дошк. шк.
6	<b>Ширина изделия на уровне проймы</b> Измерять между боковыми сгибами или от середины переда до середины спинки в застегнутом виде	Готовый вид изделия				1,2	1,0	0,7	
		<b>122</b> - <b>152</b>	41,0	43,0	45,0				47,0
7	<b>Ширина переда в самом узком месте</b> Измерять между швами обтачивания пройм в самом узком месте ( 2см выше строчки)	Готовый вид изделия				2,5	0,5	0,5	
		<b>122</b> - <b>152</b>	29,0	30,0	31,0				32,0
8	<b>Длина горловины</b> Измерять вдоль шва втачивания капюшона в горловину от одного конца до другого конца	Готовый вид изделия				1,2	0,5	0,5	
		<b>122</b> - <b>152</b>	42,5	43,7	44,8				46,0

Конструктор: А.В. Рябчикова