

Таблица измерений в готовом виде на модель

**ПЗ- 4541 Пальто для девочки старшей школьной группы**

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Уработ-ка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			76	80	84			взросл подр. шк.	ясел. дошк.
1	<b>Длина спинки.</b> Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа	Готовый вид изделия				1,7	1,5	0,8	
		<b>152</b>	82,5	82,5					
		<b>158</b>	84,5	84,5	84,5				
		<b>164</b>		86,5	86,5				
		<b>170</b>			88,5				
2	<b>Длина полочки.</b> Измерять вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	Готовый вид изделия				2,6	1,5	0,8	
		<b>152</b>	79,4	79,6					
		<b>158</b>	81,4	81,6	81,8				
		<b>164</b>		83,6	83,8				
		<b>170</b>			85,8				
3	<b>Длина рукава.</b> Измерять вдоль середины верхней части от высшей точки оката до низа	Готовый вид изделия				1,5	1,0	0,7	
		<b>152</b>	59,0	59,0					
		<b>158</b>	61,0	61,0	61,0				
		<b>164</b>		63,0	63,0				
		<b>170</b>			65,0				
4	<b>Ширина изделия на уровне проймы</b> Измерять от края борта до середины спинки	Готовый вид изделия				4,0	1,0	0,7	
<b>152-170</b>	48,0	50,0	52,0						
5	<b>Ширина изделия на уровне линии талии</b> Измерять на уровне верхних углов клапанов	Готовый вид изделия				2,8	1,0	0,7	
<b>152-170</b>	48,0	50,0	52,0						
6	<b>Ширина изделия на уровне линии низа.</b> Измерять от края борта до середины спинки	Готовый вид изделия				2,7	1,0	1,0	
<b>152-170</b>	53,0	55,0	57,0						
7	<b>Ширина спинки в самом узком месте.</b> Измерять на уровне 3см выше шва кокетки спинки	Готовый вид изделия				0,8	0,5	0,5	
<b>152-170</b>	36,0	37,0	38,0						

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Уработ-ка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			76	80	84			взросл подр. шк.	ясел. дошк.
8	<b>Ширина переда в самом узком месте.</b> Измерять по горизонтали на уровне шва кокетки переда	Готовый вид изделия				0,8	0,5	0,5	
		<b>152-170</b>	35,5	36,5	37,5				
9	<b>Ширина рукава внизу.</b> Измерять во вдвое сложенном виде	Готовый вид изделия				0,8	0,5	0,5	
		<b>152-170</b>	15,3	15,5	15,7				
10	<b>Длина воротника.</b> Измерять вдоль шва втачивания воротника в горловину от одного конца до другого	Готовый вид изделия				0,8	0,5	0,5	
		<b>152-170</b>	49,8	51,0	52,2				

Конструктор: Л.Г. Шебештейн